

Fiche technique

RS2SRSECOURS

Poteau chromé base standard- sangle 2m verte ISSUE DE SECOURS

Poteau à sangle permettant de guider le public et de réguler le trafic. Le poteau possède une base lestée et une sangle de 2 m de longueur sur 5 cm de largeur. La sangle quant à elle, possède un système de freinage et anti panique qui permet de décrocher automatiquement la sangle en cas d'urgence. La tête du poteau peut recevoir jusqu'à 6 sangles différentes et possède un trou fileté pour accrocher un panneau d'information. Usage intérieur uniquement. Un large choix d'option est disponible : panneau d'information, récepteur mural et de personnalisation de sangle.



EAN 3321360056146

Code douanier 7326909890

Couleur : Chromé

Matière : Acier inoxydable / Polyester

Caractéristiques :

- Poteau à sangle permettant de guider le public et de réguler le trafic
- Sangle avec système de freinage et anti panique
- Tête du poteau peut recevoir jusqu'à 6 sangles et possède un trou fileté
- Sangle allant de 2m à 10m et de 5 à 10cm de largeur selon modèle
- Possibilité de personnalisation de sangle et de choisir la base en fonction des besoins
- Usage intérieur uniquement.

Hauteur mm	Diamètre base mm	Diamètre poteau mm	Longueur sangle m	Largeur sangle mm
1000	330	51	2	50

