



uvex u-fit

- Gant à usage unique fin et fiable en NBR (0,10 mm)
- Bonne préhension grâce à sa surface rugueuse
- Très bonne résistance à l'abrasion
- Protection fiable contre les projections lors de la manipulation de produits chimiques tels que des acides, des alcalis et des solutions salines solides ou aqueuses
- Exempt de silicone d'après le test d'empreinte
- Remarquable toucher
- Très bon ajustement
- Flexibilité extrêmement élevée



Domaines d'application

- Travaux d'assemblage de précision
- Contrôle
- Manutention de produits chimiques sur de courtes périodes
- Atelier de peinture (en tant que protection contre les éclaboussures)
- Transformation alimentaire
- Nettoyage doux
- Protection du produit



N° d'article SAP	60596
N° d'article	700 01 21
Modèle	surface rugueuse, approx. 24 cm
Norme	EN 374
Matériau	sans jersey
Enduction	NBR (caoutchouc nitrile), approx. 0,10 mm
Convient aux	aux graisses et aux huiles
Coloris	bleu
Tailles	S à XL
Conditionnement	boîte de 100

uvex



Les gants de protection pour le secteur de l'agroalimentaire doivent être conçus de manière à ce qu'aucun composant ne peut être transféré aux aliments, ce qui pourrait présenter un risque pour la santé.