

1163

Clé à chocs 3/4" série S1

PERFORMANTE

Elle dispose d'un rapport poids/puissance exceptionnel (40 % supérieur face à nos principaux concurrents).

Elle réalise aisément des opérations courantes ou répétitives, et donne la pleine puissance au desserrage. Son système de frappe optimisée restitue la puissance nécessaire sans à coups.

COMPLÈTE

La 1163 dispose des composantes attendues par le marché ? régulateur 3 positions, poignée ergonomique, carter bi-matière, rapport poids/puissance, basse consommation?

ÉCONOME

Clé à chocs compacte et légère (2,6 kg) ? à ce jour, la plus légère du marché dans sa catégorie. Elle permet à l'utilisateur de réaliser avec ses gants toutes les opérations d'une seule main.

Clé couvrant toutes les applications utilisables en 3/4". Son système de frappe décalée par double marteaux est adapté à tous types de serrage rencontrés, même pour les applications à faible couple. Elle présente un rapport consommation énergétique réduite de près de 40% face aux clés à chocs standard 3/4". Cette clé couplée avec l'accessoire flexible multi-flux (Réf. 19015-MF) régule le débit à 200 ou 400 l/mn et économise la puissance du compresseur et peut engendrer jusqu'à 60 % de gain de consommation d'air. Anneau de suspension.



référence	Couple optimum Nm	Vitesse rotation tr/min	Vibration m/s ²	Niveau Sonore dBa	Pression alimentation bar	Consommation l/min	Raccord alimentation "	Poids g	Carré d'entraînement	L mm	H mm	I mm
1163	1492	5000	8.5	90	1/4"	200	1/4"	2600	3/4"	191	217	78