

# Faneblad A4 5-delt kulørte faner med forsideblad PP

|                |                |                        |               |
|----------------|----------------|------------------------|---------------|
| Artikel nr.    | 673027         | Antal salgshenheder    | 25 Piece      |
| Farve          | Multi coloured | Salgshenhed EAN        | 4005546657011 |
| Emballageenhed | stk            | Emballagevægt (brutto) | 1367.65 G     |
| Basis EAN      | 4005546657004  | Oprindelsesland        | DE            |



## Logoer og udmærkelser



## Produkt beskrivelse

- Register med farvede faner til optisk underinddeling og forsideblad til oplysninger om indhold
- Fanepreægning: blank
- Inddeling/blad: 5
- Fanebredde: 10 mm
- Universalhuller
- Af PP
- Printbart forsideblad til professionel udskrivning med DURAPRINT®
- Til format: dækker helt A4-højformat
- Mål: 297 x 210/220 mm

# Faneblad A4 5-delt kulørte faner med forsideblad PP

## Produkt detaljer

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Udvendig brede (mm)            | 220            |
| Udvendig højde (mm)            | 298            |
| Format / Format til            | A4             |
| Orienteringsformat             | Høj format     |
| Brand                          | DURABLE        |
|                                |                |
| Indvendig højde (mm)           | 298            |
| Indvendig bredde (mm)          | 210            |
| Type register                  | Farve register |
| Register Inddeling (antal ark) | 5-delt         |
| Tryk på fanerne                | Utrykt         |
| Type registerfane              | Farve          |
| Vindue med udskiftelig etiket  | Nej            |
| Trykt forside                  | 1 - 5          |
| Hulafstand                     | Universal hul  |
| Dækningsområde                 | Fuld dækning   |
| Materiel tykkelse              | 12 my          |
| Oprindelsesland                | Tyskland       |
| Etiket type                    | DURAPRINT®     |