

## MERKMALE

- Glasklare Klarheit für ausgezeichnete Sichtbarkeit
- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Geeignet für Lebensmittel, Wasser, Chemikalien, Gas, Kraftstoff und Öle
- EG-konform für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt
- Sehr beständig gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen
- Speziell ausgewählte Polyesterfasern mit hoher Zugfestigkeit, die am Optimum verwendet werden  
Geflechtswinkel

## RS Pro PET, flexibler PVC-Schlauch, transparent, 12 mm Außendurchmesser, 25 m lang verstärkt, 40 mm Biegeradius,

RS Best.-Nr. 368-0182



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

### Produktbeschreibung

Ein wirtschaftlicher, leichter Schlauch, ideal für den Mehrzweck Einsatz und besonders beliebt bei industriellen Airline-Geräten. Er kann auch für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt verwendet werden. Gefertigt aus Transparentem PVC mit geringem Giftgehalt und verstärkt mit hochfesten Polyesterfasern.

### Allgemeine

<b>Material</b>	PET, PVC
<b>Farbe</b>	Transparent
<b>Verstärkt</b>	Ja
<b>Anwendung</b>	Druckluft, Lebensmittel, Wasser, Flugzeuganwendungen in der Werkstatt, beliebt für pharmazeutische/wissenschaftliche Anwendungen für den Transport von Chemikalien, für den Transport von Lebensmittelsubstanzen und Flüssigkeiten

### Mechanische

<b>Innendurchmesser</b>	8mm
<b>Außendurchmesser</b>	12mm
<b>Länge</b>	25m
<b>Biegeradius</b>	40mm
<b>Sicherheitsfaktor</b>	3:1

### Betriebsumgebungsspezifikationen

<b>Minimale Betriebstemperatur</b>	-15°C
<b>Maximale Betriebstemperatur</b>	+60°C
<b>Maximaler Betriebsdruck</b>	10 bar
<b>Maximaler Burst-Druck</b>	30bar

## Zulassungen

### Konformität/Zertifizierung

RoHS-konform / BS EN ISO 6224

