



Données techniques

1R12X15X165

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	12 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	16,5 mm
F - Cote sous Rouleaux	15 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
Classe de précision	P0
Masse	0,008 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	14 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,3 mm