



ソレノイドバルブ VSNC-FC-M52-MD-G14-F8

部品番号: 577257

★ Core product range

NAMUR valve 1/4", monostable, F8 armature system.

FESTO



データシート

特長	値
バルブ機能	5/2および3/2コンバーチブル
操作方法	電気
幅	32 mm
標準流量	1,250 l/min
使用圧力	2.5 ... 10 bar
構造	スプール弁
リターン方式	メカスプリング
認証	c UL us - Recognized (OL)
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
適合または準拠規格	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
手動操作	ロック式 押側
制御方法	パイロット式
パイロット方式	内部パイロット
流れ方向	逆流不可
Overlap	Positive overlap
信号状態表示	アクセサリ
b バルブ	0.4
Cバルブ	5.2 l/sbar
定格流量、排気方向 4->3	110 l/min
切換時間 off	48 ms
切換時間 on	11 ms
定格	100%
コイル特性	ソレノイドコイルを参照してください。別途注文してください
認証発行部	DNVGL-TAA000011J
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
流体温度	-20 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	335 g
取付方法	取付穴
呼吸ポート	排気なし
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	NAMURポートパターン
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 4	NAMURポートパターン
エア接続ポート 5	G1/4
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material screws	ステンレス