

## MERKMALE

- Lüfter mit 3 Drehzahlen für eine Reihe von Luftstromanforderungen
- Energiesparender Motor mit geringem Rauschen
- Metallklinge mit radialem Schutz
- Durable U-förmige Basis für verbesserte Stabilität auf dem Boden
- Stilvolles Chromdesign
- Tragbar und benutzerfreundlich

## Bodenlüfter von RS PRO, 450 mm Klingendurchmesser, 3 Geschwindigkeiten, 230 V ac mit Stecker: BS

RS Best.-Nr. 179-2262



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Dieser Fußbodenlüfter mit hoher Geschwindigkeit unserer zuverlässigen und bewährten Eigenmarke RS PRO bietet einen leistungsfähigen Kühlluftstrom und ist ideal für den Einsatz in einer Reihe von Umgebungen wie zu Hause oder in einem Büro, das eine ausgezeichnete Luftkühlung und Luftzirkulation erfordert.

## Allgemeine

<b>Lüfertyp</b>	Boden
<b>Luftstrom</b>	70/80/100 m <sup>3</sup> /min
<b>Klingenspan</b>	450mm
<b>Anzahl der Geschwindigkeiten</b>	3
<b>Werkstoff</b>	Stahl
<b>Oberfläche</b>	Chrom
<b>Verstellbarer Ständer</b>	Nein
<b>Besondere Merkmale</b>	Energiesparender Motor, geräuscharmer Betrieb, 3-in-1-Lüfter sorgt für eine leistungsstarke, breite Kühlungsbrise
<b>Rutschfeste Basis</b>	Ja
<b>Anwendungen</b>	In einem Büro, zu Hause, in einer Schule, Bühnenleistung, Einlegeböden im Freien (Balkon, Terrassen)

## Elektrische

<b>Stromquelle</b>	Netzbetrieben
<b>Nennversorgungsspannung</b>	230VAC
<b>Steckertyp</b>	BS
<b>Leistungsaufnahme</b>	120W
<b>Geschwindigkeit</b>	Dreheschalter 3 Geschwindigkeitsstufe 1: 7,77 m/s, Geschwindigkeit 2: 8,43 m/s, Geschwindigkeit 3: 9,01 m/s.

## Zulassungen

Konformität/Zertifizierung

CE/GS-Zulassung

RS Article	Global Description
1792262	18" High Velocity Floor Fan , BS Plug
1792263	18" High Velocity Floor Fan ,VDE Plug

