



## TECHNISCHE DATEN

### OSZYJUICE® SW-3: ENTFETTUNGSLÖSUNG FÜR LKW

Einzigartige Mischung aus pH-neutralen Emulgatoren und Tensiden, die keine Lösungsmittel enthält. CRC SmartWasher® OzzyJuice® SW-3 Truck Grade Degreasing Solution ist eine wasserbasierte, pH-neutrale Reinigungsflüssigkeit für die effektive Teilereinigung durch Entfernung von Fetten und anderen Verschmutzungen. Es handelt sich um ein biologisch abbaubares Produkt zur Verwendung im Teilereinigungssystem CRC SmartWasher®.



#### MERKMALE UND VORTEILE:

- NSF-A1-zertifiziert (161319)
- Bioremediatorisch
- pH-neutral
- Wasserbasiert
- Ungefährlich, nicht entzündlich
- Ungiftig, nicht reizend
- Kostengünstiger in der Anwendung als vergleichbare Lösungsmittelprodukte
- Reduziert die Befolgungskosten

#### ANWENDUNGEN:

Teilereinigung in Einrichtungen für präventive Wartung und Instandsetzung, industriellen Fertigungsanlagen, Kfz-Reparaturwerkstätten und bei der Metallverarbeitung

#### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Bei Bedarf wie geliefert in den SmartWasher® geben. Wenn der OzzyJuice®-Pegel im SmartWasher® zu niedrig ist, leuchtet die Signallampe auf; weitere Anweisungen finden sich in der Betriebsanleitung. Nicht unter 0 °C lagern. Das Produkt und der Behälter müssen in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und EU-Vorschriften entsorgt werden.

#### TYPISCHE PRODUKTDATEN

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| 20-Liter-Eimer:                  | 1032075                  |
| NSF A1:                          | 161215                   |
| Aussehen:                        | leicht trübe Flüssigkeit |
| Verdunstungsrate:                | sehr langsam             |
| Flammpunkt:                      | ohne                     |
| pH:                              | 7,0–8,0                  |
| Kunststoffsicher:                | ja                       |
| Spezifische Dichte:              | 1,0182                   |
| VOC (%):                         | < 0,1                    |
| Optimale Einsatztemperatur (°C): | 40–46 °C                 |

#### OSZYJUICE ENTFETTUNGS-/REINIGUNGSLÖSUNGEN

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Rohöl:                | Ausgezeichnet |
| Hydraulikflüssigkeit: | Ausgezeichnet |
| Motoröl:              | Ausgezeichnet |
| Löt- und Flussmittel: | Gut           |
| Lagerfett             | Ausgezeichnet |
| Kfz-Schmierfett:      | Ausgezeichnet |
| Harzprodukte:         | Ausgezeichnet |
| Sattelpupplungsfett:  | Ausgezeichnet |
| Kreosot:              | Ausgezeichnet |
| Verdichtetes Fett:    | Ausgezeichnet |
| Tierische Fette:      | Ausgezeichnet |
| Automobillack:        | Gut           |
| Eingebrannter Ruß:    | Gut           |
| Schneidöle:           | Gut           |
| Tinte/Toner:          | Ausgezeichnet |
| Asphalt:              | Gut           |



Version Number: 2 Date of Issue: 28/04/2022 Date of Update: 29/10/2025



**CRC INDUSTRIES EUROPE BV**  
smartwashereurope.com  
SmartWasherEU@crcind.com  
SWtechsupport.emeia@crcind.com



SCAN HERE FOR  
MORE INFO:

