

端子台マーキング - TMT2 (EX11)R - 0802683

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



端子台マーキング, ロール, 白, ラベリングなし, ラベリング可能: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, 取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め, 印字エリア: 10.8 x 50000 mm

特長



基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 046356 795043
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	99.99 GRM
関税	39269097
生産国	ドイツ
注意	受注生産 (返品不可)

技術データ

寸法

長さ (b)	50 m
幅 (a)	10.8 mm

環境条件

使用周囲温度	-30 °C ... 80 °C
--------	------------------

その他

色	白
コンポーネント	シリコンフリー、カドミウムフリー
UL94難燃性クラス	V0
部材	PVC
拭取り抵抗	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
個別ラベル数	1
一列あたりの個別ラベル数	1
マーキング取付けの種類	深いマーキング溝にスナップ止め

端子台マーキング - TMT2 (EX11)R - 0802683

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

ETIM

ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

アクセサリ

アクセサリ

インクリボン

インクリボン - THERMOMARK-RIBBON 110 - 5145384



インクリボン, 長さ: 300000 mm, 幅: 110 mm, 色: 黒