

# HyFlex® 11-600 11-601 11-605

PROTECCIÓN MECÁNICA

 MULTIUSOS

 LIGERO

REF. #	COMPOSICIÓN	GAUGE	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILO/PATRÓN DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
11-600	Tricotado	15	Nylon	Poliuretano	Palma recubierta	Puño de punto	Blanco	6, 7, 8, 9, 10, 11	210 - 260	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
11-601	Tricotado	15	Nylon	Poliuretano	Palma recubierta	Puño de punto	Negro y gris	6, 7, 8, 9, 10	210 - 260	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja
11-605	Tricotado	15	Nylon	Poliuretano	Puntas de los dedos recubiertas	Puño de punto	Blanco	6, 7, 8, 9, 10	195 - 235	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



## Destreza y sensibilidad insuperables para las manipulaciones más delicadas

INDUSTRIAS PRIMARIAS



APLICACIONES IDEALES

- Montaje de pequeñas piezas como rodamientos, juntas y muelles

## DESCRIPCIÓN

- Los guantes industriales HyFlex® 11-600, 11-601 y 11-605 de Ansell fueron diseñados para aplicaciones leves y delicadas en entornos secos que requieran la máxima destreza.
- Como una segunda piel, permiten una manipulación confortable y precisa de objetos pequeños.
- También garantizan la protección del producto frente a posibles restos del guante y a la contaminación con otros productos.
- Cuando sus operarios necesiten precisión y/o una manipulación limpia, los guantes HyFlex® 11-600, 11-601 y 11-605 son la respuesta.

## NOTAS

- Para aplicaciones especiales

11-600:3131  
11-601:3131  
11-605:003X



EN 388

CATEGORÍA II

Fecha de impresión: 01-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu