

Register A4 12-delt 1-12 trykte faner PP

Artikel nr.	651210	Antal salgsheder	25 Piece
Farve	Grey	Salgsheder EAN	4005546665016
Emballageenhed	stk	Emballagevægt (brutto)	2317.8 G
Basis EAN	4005546665009	Oprindelsesland	DE



Produkt beskrivelse

- Register med prægede faner til numerisk underinddeling
- Faneprægning: 1-12
- Fanebredde: 15 mm
- Inddeling/blad: 12
- Universalhuller
- Af PP
- Til format: dækker helt A4-højformat
- Mål: 297 x 215/230 mm

Produkt detaljer

Udvendig brede (mm)	230
Udvendig højde (mm)	298
Format / Format til	A4
Orienteringsformat	Høj format
Brand	DURABLE
Indvendig højde (mm)	298
Indvendig bredde (mm)	215

Register A4 12-delt 1-12 trykte faner PP

Type register	Register
Register Inddeling (antal ark)	12-delt
Tryk på fanerne	1 - 12
Type registerfane	Præget
Hulafstand	Universal hul
Dækningsområde	Fuld dækning
Materiel tykkelse	12 my