

[CM.159] Sélection méca. 159 outils



1 x [J.236] Douilles porte-embouts à jonc de retenue, 3/8", 5/16"
J.236



1 x [JTX.8] Douille TORX®, 3/8", E8
JTX.8



1 x [JTX.10] Douille TORX®, 3/8", E10
JTX.10



1 x [JTX.12] Douille TORX®, 3/8", E12
JTX.12



1 x [JTX.14] Douille TORX®, 3/8", E14
JTX.14



1 x [JTX.16] Douille TORX®, 3/8", E16
JTX.16

	1 x Plateau plastique L MOD.R161-1 MOD.R161-2 PL.L13
	1 x Plateau plastique M douilles niveau 3 mm PL.M01
	1 x Plateau plastique M MOD.TX1A PL.M08
	1 x [R.5.5E] Douilles, 12 pans métriques, 1/4", 5,5 mm R.5.5E
	1 x [R.6E] Douilles 12 pans, 1/4", 6 mm R.6E
	1 x [R.7E] Douilles, 12 pans métriques, 1/4", 7 mm R.7E
	1 x [R.8E] Douilles, 12 pans métriques, 1/4", 8 mm R.8E
	1 x [R.9E] Douilles, 12 pans métriques, 1/4", 9 mm R.9E
	1 x [R.10E] Douilles, 12 pans métriques, 1/4", 10 mm R.10E
	1 x [R.11E] Douilles, 12 pans métriques, 1/4", 11 mm R.11E
	1 x [R.12E] Douilles, 12 pans métriques, 1/4", 12 mm R.12E

	1 x	[R.13E] Douilles, 12 pans métriques, 1/4", 13 mm R.13E
	1 x	[R.14E] Douilles, 12 pans métriques, 1/4", 14 mm R.14E
	1 x	Poignée coulissante, 1/4" R.120A
	1 x	[R.161B] Cliquet étanche haute performance, 1/4" R.161B
	1 x	[R.209] Rallonge standard, 1/4", 55 mm R.209
	1 x	[R.215] Rallonge standard, 1/4", 150 mm R.215
	1 x	[R.235] Douilles porte-embouts jonc pour embouts, série 1, 6 pans, 1/4", 6,35 mm R.235
	1 x	Poignée tournevis, 1/4" R.236B
	1 x	Cardan universel, 1/4" R.240A
	1 x	[S.8] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 8 mm S.8
	1 x	[S.9] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 9 mm S.9



1 x [S.10] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 10 mm
S.10



1 x [S.11] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 11 mm
S.11



1 x [S.12] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 12 mm
S.12



1 x [S.13] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 13 mm
S.13



1 x [S.14] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 14 mm
S.14



1 x [S.15] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 15 mm
S.15



1 x [S.16] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 16 mm
S.16



1 x [S.17] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 17 mm
S.17



1 x [S.18] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 18 mm
S.18



1 x [S.19] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 19 mm
S.19



1 x [S.21] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 21 mm
S.21

	1 x [S.22] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 22 mm S.22
	1 x [S.23] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 23 mm S.23
	1 x [S.24] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 24 mm S.24
	1 x [S.27] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 27 mm S.27
	1 x [S.30] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 30 mm S.30
	1 x [S.32] Douilles, 12 pans métriques, 1/2", 32 mm S.32
	1 x [S.161B] Cliquet étanche haute performance, 1/2" S.161B
	1 x [S.210] Rallonges, 1/2", 130 mm S.210
	1 x [S.215] Rallonges, 1/2", 250 mm S.215
	1 x [S.236] Douilles porte-embouts à jonc de retenue, 1/2", 5/16" S.236
	1 x [S.240A] Cardan universel, 1/2" S.240A