



LOQUETEAU MAGNÉTIQUE COMPACT

16-7-4207

Convient pour des températures inférieures à 80°C.

La partie magnétique ne doit pas recevoir de choc.

Les têtes de vis ne doivent pas dépasser. La partie magnétique de la version inox est revêtue d'une résine acrylique afin de résister à la corrosion.

| | |
|---------------------|-------|
| A (longueur) | 41 mm |
| Matière | acier |

| | |
|----------------------|---------|
| Poids (g) | 12 g |
| B (largeur) | 16.5 mm |
| C (épaisseur) | 2.6 mm |
| Finition | nickelé |

