



Données techniques

1R200X220X50

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	50 mm
F - Cote sous Rouleaux	220 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,5 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
t - Longueur chanfrein BI	3,5 mm
Classe de précision	P0
Masse	2,49 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	208 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	1,5 mm