

MERKMALE

- Selbstschneidende Schraube mit Sechskantkopf
- Verzinkter Stahl für Korrosionsschutz in Innenanwendungen
- Flanschkopf zur Verteilung der Last
- Gemäß DIN 7504

RS Pro Blechschraube aus glanzverzinktem Stahl, selbstbohrend, M4,8 x 25 mm lang

RS Best.-Nr. 546-5862



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Diese verzinkten und passivierten gehärteten Stahl-Selbstbohrschrauben der bewährten Marke RS Pro bieten alle Vorteile im Zusammenhang mit selbstschneidenden Standardschrauben, sind aber in der Lage, eigene Vorbohrungen in Blech bis zu einer Dicke von 5 mm zu bohren. Da er über einen Flanschkopf verfügt, benötigt er keine Unterlegscheibe, um den Druck der Mutter zu verteilen.

Allgemeine

Antriebstyp	Sechskant
Kopfform	Sechskantscheibe
Anwendungen	Leichte und schwere Blechmetalle, weiche Kunststoffe, Heizungs- und Klimaanlage, Metall- und Glasfaserherstellung

Mechanische

Länge metrisch	25mm
Werkstoff	Stahl
Gewindegröße (mm)	4.8mm
Gewindegröße (metrisch)	M4.8
Oberfläche	Glanzverzinkt

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	DIN 7504-N
-----------------------------------	------------



RS Part No.	Thread Size	Length
5465806	4.2mm	13mm
5465812	4.2mm	19mm
5465834	4.8mm	16mm
5465856	4.8mm	19mm
5465862	4.8mm	25mm
5465878	5.5mm	19mm
5465884	5.5mm	25mm
5465890	5.5mm	32mm
5465913	5.5mm	38mm
5465929	6mm	60mm
5465935	6mm	1/2in
5465941	6mm	3/4in
5465957	8mm	3/4in
5465979	8mm	1/2in
5465985	8mm	1in
5466001	10mm	3/4in
5466017	10mm	1in

