



Fiche technique

## Lampe led de bureau aluminium TCOLOR-M7



### Description :

Son bras réglable articulé renferme un système par led de dernière génération (SMD 2835) capable de diffuser un éclairage d'une puissance de 400 lumens. Grâce à son diffuseur opaque, la lumière est non éblouissante et permet une utilisation prolongée sans fatigue oculaire. En outre, un simple effleurement sur sa base vous permettra de piloter son variateur d'intensité et d'obtenir un éclairage parfaitement adapté à votre activité. 5 niveaux de puissance sont ainsi disponibles, en association à 3 températures de lumière : blanc chaud (3300K), blanc neutre (4400K) ou blanc froid (5500K).

Le système Easy Touch' offre également la possibilité de créer une ambiance lumineuse apaisante et douce grâce à la source RGB intégrée à la base.

Enfin, un écran LCD haute définition intègre, dans le montant de la lampe, un calendrier digital complet ainsi qu'un indicateur de température d'ambiance particulièrement utiles.

### Caractéristiques :

- Puissance : 400 lumens
- Eclairage :  
Blanc froid / blanc chaud / RGB
- Technologie : Led 2835
- Dimensions : 180 x 180 x 430 mm
- Alimentation : DC 12V
- Gencode: 8423598534306