

Technisches Datenblatt

EN208 - 208 (EN208JA - EN208OR)

Bezeichnung:

HOCHSICHTBARE REGENKOMBINATION AUS PVC

Größen:

L/GT - M/TM - XL/XG - XXL/XX

Farben:



Beschreibung:

Hochsichtbare Regenkombination, bestehend aus Jacke und Hose. Geschweißte Nähte. Jacke mit nicht abnehmbarer Kapuze mit Kordel zum Festziehen. Reißverschluss mit Druckknopfblende. Raglanärmel, innen mit winddichten Ärmelbündchen. 2 aufgesetzte Taschen mit Taschenklappe. 2 Streifen aus 3M Scotchlite™, die mit Thermokleber aufgebracht wurden, silberfarben, Länge 50 mm. Diese Streifen befinden sich bei der Jacke auf den Ärmel, in Höhe der Taille und bei der Hose unten an den Beinen. Hose in der Taille mit Kordel zum Festziehen, mit Hosenschlitz, 1 Eingriffstasche. Beinabschlüsse mit Druckknöpfen verstellbar. Jacke und Hose werden zusammen als Kombination verkauft.

Materialien:

Fluoreszierender Stoff aus 100 % Polyester mit PVC-Beschichtung
Retroreflektierende Streifen aus Scotchlite™ 3M

Gebrauchsanweisungen:

Regenkombination, winddicht und Signalkleidung der Klasse 3 die ermöglicht, dass der Träger sowohl tagsüber als auch nachts (im Scheinwerferlicht) im Freien einwandfrei gesehen wird.

Einsatzgrenzen:

Bevor Sie dieses Kleidungsstück anziehen, stellen Sie sicher, dass es weder schmutzig noch abgenutzt ist, da seine Wirksamkeit andernfalls geschmälert ist. Stellen Sie sicher, dass sich der graue, retroreflektierende Streifen aus 3M Scotchlite™ auf der Außenseite des Kleidungsstückes befindet und schließen Sie die Jacke, um eine durchgehende Optik zu erzielen. Um eine maximale Wirksamkeit zu erzielen, sollten Sie die Jacke und die Hose zusammen tragen. Nur in den oben aufgeführten Einsatzbereichen tragen. (Dieses Kleidungsstück enthält keine Stoffe, die, laut Kenntnisstand, bei empfindlichen Personen Allergien hervorrufen).

Lagerhinweise:

Aufbewahrung in der Originalverpackung, an einem lichtgeschützten und trockenen Ort.

Pflege- und Reinigungshinweise:

Waschtemperatur maximal 40°C (maximale zulässige Anzahl der Wäschen, siehe im Kleidungsstück befindliches Etikett zur Materialzusammensetzung), schonende mechanische Behandlung, Spülen bei nach und nach abnehmender Temperatur, schonendes Schleudern. Bleichen ausgeschlossen. Bügeln bei einer maximalen Temperatur der Bügeleisensole von 110°C, eine Dampfbehandlung ist bedenklich. Nicht chemisch reinigen, Flecken nicht mit Lösungsmittel entfernen. Nicht im Wäschetrockner mit Drehtrommel trocknen. Nicht vorweichen. Weder stark alkalische Fleckenentfernungsmittel, Waschmittel auf Lösungsmittelbasis oder Mikroemulsionen noch Bleichmittel verwenden.

Leistungen:

Erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686, insbesondere in Bezug auf Ergonomie, Unschädlichkeit, Komfort, Lüftung und Geschmeidigkeit sowie die Anforderungen gemäß den Normen EN340:1993 und EN471:1994 (i,2) (i= Fluoreszierende Klasse: Klasse 3 für die Jacke, wenn sie allein getragen wird, Klasse 1 für die Hose, wenn sie allein getragen wird und Klasse 3 für die Jacke und die Hose, wenn sie zusammen als Kombination getragen werden). Achtung: Um die Sichtbarkeitsleistung zu gewährleisten, muss die Hose, wenn sie ohne die Jacke getragen wird, über der Kleidung getragen werden (Beispiel: ein Pullover oder ein Hemd müssen in der Hose getragen werden und dürfen nicht aus der Hose

Technisches Datenblatt

EN208 - 208 (EN208JA - EN208OR)


heraus hängen) und ENV343:1998(3,1) für die aus Jacke und Hose bestehende und zusammen getragene Kombination.

- **ENV343:1998** Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter

3 : Dampfdurchlässigkeit der herausnehmbaren Wärmefütterung (1 bis 2)

1 : Wärmewiderstand der Wärmefütterung (1 bis 2)

- **EN471:1994** Hochsichtbare Warnkleidung



3 : Klasse der Oberfläche der fluoreszierenden Materialien (1-3)

2 : Klasse der reflektierenden Materialien (1-2)