

# EO-SI-FRAME - 适配器板

0804522

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804522>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

适配器板



## 商业数据

订货号	0804522
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BE761Z
产品关键代码	BE761Z
目录页面	页码714 (C-2-2019)
GTIN	4055626399348
单件重量 (含包装)	44.7 g
单件重量 (不含包装)	43 g
原产地	PL

# EO-SI-FRAME - 适配器板

0804522

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804522>



## 技术数据

### 产品属性

产品类型	适配板
------	-----

### 材料规格

阻燃等级 , 符合UL 94	V0
绝缘材料	PC/PBT
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料相对温度指数 ( 电气 , UL 746 B )	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 ( 运行 )	-20 °C ... 60 °C ( 最高短期工作温度 , 电气特性相对湿度。 )
-------------	---

# EO-SI-FRAME - 适配器板

0804522

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804522>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-11.0	27371390
ECLASS-12.0	27371390
ECLASS-13.0	27371390

### ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# EO-SI-FRAME - 适配器板

0804522

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0804522>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)