

MERKMALE

- 60/40 Zinn/Blei-Lötdraht ohne Kolophon (Kolophon) im Flussmittel
- Harzfrei
- Geringer Flussmittelrückstand
- Minimale Flussmittelrückstände werden durch trockenes Bürsten entfernt
- Geruchsarm

0,4-mm-Drahtanschluss-Lötmittel von RS Pro, +183 °C Schmelzpunkt

RS Best.-Nr. 756-8871



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieses harzfreie Zinn-Blei-Lot der bewährten Marke RS Pro ist ideal für das allgemeine Löten in der elektronischen Reparatur und Fertigung.

Allgemeine

Produktform	Draht
Schmelzpunkt	183 °C bis 188 °C.
Prozent Blei	40%
Prozent Zinn	60%
Flussmitteltyp	Frei von Kolophonen - ORLO
Flussmittelgehalt in Prozent	1.1%
Anwendungen	Zur Sicherung von elektrischen Komponenten auf integrierten Leiterplatten, die geformt sind, um Bauteile in Lötstellen zu sichern, kann auch für leichtes Löten, in der Reparatur, Prototypenentwicklung und Produktion verwendet werden.

Mechanische

Drahtdurchmesser	0.4mm
Produktgewicht	250g

Betriebsumgebungsspezifikationen

Lötkolbenspitze Temperatur	320 °C bis 360 °C.
-----------------------------------	--------------------

Zulassungen

Normen erfüllt	J-STD 004 Klassifizierung ORL0
-----------------------	--------------------------------

