



Countersink HSS Co 16.5 - 1 pc

FRAISES CONIQUES COBALT

- Selon DIN 335C / 90° angle.
- Bords tranchants : 3
- ébavurage et fraisage, le tout en 1 selon DIN74/75
- Bords avec une géométrie optimisée pour un meilleur centrage, un meilleur enlèvement de copeaux et de faibles vibrations
- Une durée de vie jusqu'à 50% plus longue que les fraises standrad. Requiert moins de force.
- La fraise a une meilleure durée de vie lorsqu'il est utilisé avec un lubrifiant.
- Utilisable sur l'acier et l'acier inoxydable < 1100 N/mm², cast iron, aluminium et plastique.
- Utilisable avec le M18 FDD3



ø (mm)	16.5
Article Number	4932493979
Conditionné par	1
Diamètre de la tige	10
Longueur Totale mm	60
Screw size	M8