

特点

- 易于安装，只需用手按压到位即可
- 槽形轮廓，可将边缘固定到位
- 嵌入式金属插件，用于额外固定
- 环形线载体
- 海绵橡胶密封段、用于额外的密封和减震

RS Pro Protector strip 、 10m x 31.9 mm x 15.6mm

RS 号： 619-578



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS PRO 优质柔性边缘保护条或镶边条采用 EPDM 橡胶制成，上面粘结有空海绵橡胶密封段。此橡胶边缘保护条可执行两种功能：边缘保护器覆盖并保护金属面板等钣金材料的锐边，海绵橡胶段提供额外的密封效果。边缘保护条采用坚固的设计，包含覆有挤出成型黑色 EPDM 涂层的 U 形金属插件条。条内整合有环绕线载体。只需用手将边缘保护条按入到位，EPDM 涂层内的唇缘和金属插件内的齿即可借用夹持效果固定插入的边缘。无需任何额外的准备工作、工具或粘合剂

一般规格

产品类型	边缘保护器 Protector (
材料	EPDM 橡胶
颜色	黑色
应用	铁路行业、造船、建筑、机器制造

机械规格

尺寸	10mm x 15.6mm x 31.9mm
长度	10mm
宽度	15.6mm
高度	31.9mm
夹紧范围	1-3mm
硬度变化	+/-5SHORE
耐臭氧	常开

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------



