



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

3570UFR125P30-13

EAN 4031582432176

Roulette pivotante, Trou central. Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, roulements rouleaux

Fiche technique

Diamètre de roue	125 mm
Largeur de bandage	36 mm
Trou central	13 mm
Déport	40 mm
Hauteur	154 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Rayon d'encombrement	102 mm
Dureté du bandage	Shore A 75
Capacité de charge dynamique	230 kg

Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ○ ○