

206043-3 ✓ 有效

AMP | AMP CPC

TE 内部编号 206043-3

Circular Power Connectors, Housing, 600 VDC, Wire-to-Wire, 14 Position, Sealable, Wire & Cable, Receptacle, Reverse Gender, Socket, AMP CPC

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器 > Cable/Panel Mount Connector, CPC Series 1



连接器产品类型: 外壳

工作电压: 600 VDC

连接器系统: 线到线

位数: 14

可密封: 是

[所有 Cable/Panel Mount Connector, CPC Series 1 \(57\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	外围设备
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端, 母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	不带
位数	14
电源位置数量	0
信号位置数量	14



电气特征

工作电压	600 VAC
------	---------

接触件特性

反向极性	是
端子类型	插座
端子保护	带有

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
接合固定类型	螺纹连接
螺纹尺寸	15/16-20 UNEF – 2A
极性代码	A
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
接合固定	带有
面板安装特性	不带

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	热塑性
圆形连接器壳体尺寸	17

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	无

操作/应用

电路应用	电源和信号
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	1
封装方法	标准

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年6月（235） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年6月（235） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 <p>TE 产品编号 207299-3 FLANGE PLUG MOUNT CPC</p>	 <p>TE 产品编号 CAT-AM71-C83998B CPC Cable Clamps</p>	 <p>TE 产品编号 206044-1 CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 17-14</p>	 <p>TE 产品编号 207241-1 CABLE BOOT, SZ 17, CPC</p>
 <p>TE 产品编号 207387-1 CABLE GRIP, SZ 17, CPC</p>	 <p>TE 产品编号 207387-2 CABLE GRIP, SZ 17, CPC</p>	 <p>TE 产品编号 4-2407269-1 CAP, CPC, SIZE 17 RECP, ORANGE</p>	 <p>TE 产品编号 4-2407269-3 CAP, CPC, SIZE 17 RECP, RED</p>




该系列中的其他产品 | AMP CPC



客户还购买了



TE 产品编号163091-8
062 SOC.ASS. TYP3+



TE 产品编号2317525-1
2X5POS,NANOMQS,HDR ASSY,
180DEG,SMD,COD A

TE 产品编号5-1393225-4
RY900054 (RYA31024)

TE 产品编号6-1393225-6
RY900068 (RYA51024)

TE 产品编号6-1904057-8
V23130C2021X015-EV-CBOX

TE 产品编号K1050558
Limit switch EBC 111-1E-M

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_206043-3_AN.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_206043-3_AN.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_206043-3_AN.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[MD_206043-3_071720181247_dmtec](#)

英文版本

[MD_206043-3_071720181247_dmtec](#)

英文版本



使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

[英文版本](#)

机构认证

[UL 报告](#)

[英文版本](#)