

MERKMALE

- Grifflänge: 150 mm
- Abmessungen der Rückplatte: Ø 19 mm
- Griffart ist Zug
- Türstärke: 50 mm
- Durchmesser: 19 mm
- 8-mm-Befestigungsschrauben
- 45 mm Abstand zwischen Tür und Innenseite des Griffs

RS Pro Zuggriff, Edelstahl

RS Best.-Nr. 894-68



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Edelstahl hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit, wodurch diese Zuggriffe Durable und leicht zu warten sind. Aufgrund ihrer Beständigkeit gegen Wasser und Reinigungsmittel werden sie stärker bevorzugt als andere Metallgriffe, was sie ideal für gewerbliche und private Anwendungen macht und häufig in Küchen und Badezimmern zu finden ist. Zugtürgriffe sind eine großartige Option für Ihre Türmöbel, da diese Türgriffe das Aussehen der Tür verbessern und sie an einer Tür befestigt werden können, ohne dass Verriegelungsmechanismen installiert werden müssen. RS PRO verfügt über eine Reihe von Türgriffen einschließlich Hebel und Zug für Innentüren und Außentüren.

[894-6856](#) - Verdeckter Festziehgriff

[894-6844](#) - Zuggriff mit Schraubverschluss

Allgemeine

Material	Edelstahl
Anwendung	Industriell und im Haushalt für Türen, Schubladen und Schränke, um beim Öffnen und Schließen zu helfen. Griffe sind in vielen Formen, Ausführungen und Größen wie Hebelgriffen und Schubladengriffen erhältlich. Diese RS Pro Türgriffe haben eine Zugkonstruktion .

Mechanische

Länge	150mm
Breite	19 mm
Durchmesser	19 mm
Türstärke	50mm
Befestigungsschrauben	8mm
Abstand zwischen Tür und Innenseite des Griffs	45mm

