

ALPHA

8370UAD080P30-13 red

EAN 4031582490442

Roulette pivotante, Trou central. chape en acier inoxydable Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de roue	32 mm
Trou central	13 mm
Déport	36 mm
Diamètre d'encombrement	152 mm
Hauteur	108 mm
Résistance à la température	-25 / +80 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	76 mm
Dureté du bandage	Shore D 42
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●