



**EHMANN**

# **USB-C Lader mit 1 Schutzkontakt-Steckdose**

Art-Nr.: 0200x0n012301 (1,5 m Zul.)



Robustes Kunststoffgehäuse, weiß

1x USB-C Port 65W mit Regelung der Ausgangsspannung

1x runde Schutzkontakt Steckdose, schwarz

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Eingebaute Steckdose (90° gedreht)

Ermöglicht schnelles Laden dank Power Delivery (PD)

Besonders geeignet für Handys und Tablets von Samsung, Apple, Huawei, HTC, LG, Sony, uvm.

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker, für flexible Positionierung

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Ausgangsüberstrombegrenzung

geprüft gemäß EN 62368, EN55032, IEC61000 und EN 55024





## USB-C Lader mit 1 Schutzkontakt-Steckdose

### Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup> - 1,5m Länge Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF USB-C: 1-fach Charger	Ladeleistung: 65W max.  5V/3A für 15W 9V/3A für 27W 12V/3A für 36W 15V/3A für 45W 20V/3,25A für 65W	  
<p>Kompatibel: Apple, Android, Google, uvm.</p> <p>Schutzart: IP20</p>		
(Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0200x0n012301(1,5 m Zul.)	EAN: 4012096011644	VPE 10
		219x74x47 mm Abmessung (L x B x H) 212 mm Befestigungsmaß (X)