



NUMBER 316130



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST




AMP-J
REV.10/'83

コネクタ外形
OUTLINE OF HEADER HOUSING

5- $\phi 1.1$
DIA1.1 ± 0.1 5PLACES

スルーホール 2- $\phi 3$
DIA3 ± 0.1 2PLACES

ラウンド 2- $\phi 4$ MIN
ROUND DIA4MIN 2PLACES



推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μ m MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μ m MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μ m MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μ m MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μ m MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μ m MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の土にスズめっき

6	4	2-316130-5	Y	OBSOLETE
6	3	2-316130-3	Y	
6	2	2-316130-2	Y	
6	4	1-316130-5	X	
6	3	1-316130-3	X	
6	2	1-316130-2	X	
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)	KEY	

B1	ECO-10-000445	KK	AEG	JAN10
B	REVISED (FJD0-0039-03)	TS	SM	25 APR '03
A	REVISED (FJD0-0114-03)	TS	SM	25 APR '03
0	RELEASED (FJ00-2557-95)	KI	YI	31 JUL '93
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

Copyright © 1995
AMP (Japan) LTD.
ALL RIGHTS RESERVED.

tyco
Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME
mm (AWG)	mm	5 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200
MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
SEE NOTE	SEE NOTE	10mm以下: ± 0.2 10mm以上 30mm以下: ± 0.3 30mm以上 100mm以下: ± 0.4 角 度: $\pm 3'$
DR. K.IKEDA	DE. K.IKEDA	SIZE A3
CHK. Y.ISHIKAWA	APP. S.MANABE	LOC J
		NUMBER C-316130
		SCALE 2-1
		REV. B1
		SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 顧客用図面