

HyFlex® 11-818

MECHANIKSCHUTZ



MEHRZWECKHANDSCHUHE



LEICHT

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	GAUGE	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHT-UNGS-MATERIAL	BESCHICHT-UNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖßE	LÄNGE (MM)	VERPACK-UNG
11-818 	Gestrickt	18	Spandex Nylon	Nitrilschaum	Innenhand beschichtet	Strickbund	Dunkel blau	6, 7, 8, 9, 10, 11	200-248	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



TRAGEKOMFORT UND TASTSENSIBILITÄT WIE MIT BLOSSER HAND, KOMBINIERT MIT HOHER ROBUSTHEIT

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Montage trockener Komponenten
- Bestückung von Produktionsstraßen
- Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern
- Handhabung kleiner/empfindlicher Teile
- Ein- und Ausbau von Komponenten
- Montage von kleinen Komponenten
- Ein- und Ausschrauben
- Feinmechanik

BESCHREIBUNG

- Unter rauen Arbeitsbedingungen hat die (zum Patent angemeldete) extrem dünne FORTIX™-Nitrilschaumschicht eine dreimal längere Lebensdauer als vergleichbare Handschuhe und senkt somit die Gesamtbetriebskosten.
- Die FORTIX™-Beschichtung bewirkt einen verstärkten Trockengriff und zeichnet sich durch eine um 20 % größere Atmungsaktivität als frühere Formulierungen aus. Das Ergebnis: Kühlere, trockenere Hände, weniger Schweißbildung.
- Das nahtlose Nylon-Spandex-Trägermaterial mit einer Fadenstärke von 18 Gauge vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen und ermöglicht den Fingerspitzen die Tastsensibilität, die für komplexe Feinarbeiten erforderlich ist.
- Die ZONZ® Comfort Fit Technology von Ansell passt das Trägermaterial für eine erhöhte Trägerleistung, Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit der anatomischen Form der Hände an.
- Mit einer Abriebfestigkeit der EN-Stufe 4 bietet der extrem leichte HyFlex®11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten.
- Silikonfreies Material bedeutet: Keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln.

INTEGRIERTE TECHNOLOGIE

Zonz®

Fortix®



ZONZ®
Comfort Fit Technology



FORTIX™
Abrasion Resistance Technology



EN 388
4121

KATEGORIE II



Druckdatum: 02-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu