



Principales

Gamme	Merten
Type de produit ou équipement	Potentiomètre électronique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation

Complémentaires

Application	Éclairage
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Par vis et griffes
Fonction interrupteur	Avec fonction ON/OFF
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Type de variateur	Contrôleur 1 à 10 V
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Degré de protection (IP)	IP20
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur d'encastrement	29 mm
Normes	EN 60669-1 EN 60669-2-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.