98-22014-1 ✔ 生産可能

Kemtron

型番: 2430190-1

EMI O-ring, Nickel Plated Graphite (Ni/C) Filler, 1.8 mm [.071 in] Thick, .05 Ω.cm Volume Resistivity, Kemtron 98 Series

TE.comを見る>



ガスケット タイプ: **EMI ジャム ナット シール**

充填材料: **ニッケルめっきグラファイト** (Ni/C)

製品の厚さ: 1.8 mm [.071 in]

使用温度範囲: -55 – 160 °C [-67 – 320 °F]

石油への耐性: **はい**

すべて RFI/EMI シールド用ジャム ナット シール (96)

特徴

製品のタイプの特徴

充填材料	ニッケルめっきグラファイト (Ni/C)

電気的特性

石油への耐性	はい
体積抵抗率 (最大)	.05 Ω.cm

ボディの特徴

ガスケット タイプ	EMI ジャム ナット シール

寸法

製品の厚さ	1.8 mm[.071 in]
内径	20.4 mm[.803 in]

使用条件

使用温度範囲	-55 – 160 °C[-67 – 320 °F]

動作/用途

コネクタ シェルのサイズとの互換性	9, 10

製品コンプライアンス

コンプライアンス資料に関しましては、TE.comの製品ページをご覧ください>

EU RoHS指令2011/65 / EU	指令に適合
EU ELV指令2000/53 / EC	指令に適合
中国RoHS 2指令MIIT注文番号32,2016	閾値を超える物質は有りません。
EU REACH規則（EC）No. 1907/2006	ECHAによる現在の候補リスト: 2025年1月(247) 候補リストの表記: 2024年6月(241) SVHC>しきい値 DCP (.33% in Component) **安全使用宣言品** この製品を扱うときは、飲食、喫煙をしないでください 。 取り扱い後はよく洗う 。 可能な場合はリサイクルし、取り扱っている場所に該当するすべての政府規制に従って物品を廃棄します 。
ハロゲン含有量	低臭素/塩素 の場合は Br and Cl が均質材料あたり 900 ppm 未満であり、又BFR/CFR/PVC　が無いこと
はんだ処理能力	半田工程に付いては未確認

製品コンプライアンス免責事項

この情報は当社サプライヤへの聞き取り調査により収集した現時点での情報を記載しています。この情報は変更されることがあります。TEがEU RoHS（特定有害物質使用制限）指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀、PBB、PBDE、DBP、BBP、DEHP、DIBPが0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2011/65 / EU（RoHS2）の附属書で制限の免除について定義されています。最終的な電気・電子機器には、指令2011/65/EUの定めるところにより、CE マークが与えられます。コンポーネントには CE マークは与えられない場合があります。TEがEU ELV指令に準拠していると特定した製品番号の最大許容濃度は、均質材料中重量で鉛、六価クロム、水銀が0.1%、およびカドミウムが0.01%です。また、指令2000/53/EC (ELV指令)の付属書で制限の免除について定義されています。REACH規則に関して、TEでは最新の欧州化学物質庁（ECHA）の「記事中の物質要件に関するガイダンス」URL: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reachに基づいた SVHCを記載しています。

適合製品



TE製品番号: 2488759-1
O-Ring FNA 38999 Shell 9 & 10 1pk



TE製品番号: CAT-EMIG-0010
RFI/EMI シールド用ジャム ナット シール



TE製品番号: 2488737-1
O-Ring FNA 38999 Shell 9 & 10 10pk



TE製品番号: 2488726-1
O-Ring SNA 38999 Shell 9 & 10 10pk



TE製品番号: 2488748-1
O-Ring SNA 38999 Shell 9 & 10 1pk

この製品と一緒に購入されている製品



TE製品番号:2430193-1
O-Ring FNG 38999 Shell 15 & 16, 1pk

書類

O-Ring FNG 38999 Shell 9 & 10, 1pk

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2430190-1_A.3d_igs.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2430190-1_A.3d_stp.zip

英語

カスタマービューモデル

ENG_CVM_CVM_2430190-1_A.2d_dxf.zip

英語

3D モデル

3D

CADファイルをダウンロードすることにより、**利用規約**に同意したこととなります。

Jam Nut Seals for RFI/EMI

英語

取付適用規格

英語