

Information produit

95 61 150

Coupe-câbles Bowden



- Pour câbles Bowden et fils d'acier doux (également V2A) d'un diamètre max. de 3,0 mm
- Coupe facile et nette grâce à la forme des tranchants spéciale
- Tranchants en forme de faucille épousant la forme de l'élément à couper et évitant l'effilochement des torons
- Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile

MM

Informations générales

Réf.	95 61 150
EAN	4003773065197
Ciseaux	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
poids	224 g
Dimensions	150 x 60 x 50 mm

Classification

eCl@ss 5.1.4	21040302
proficl@ss 6.0	AAC479c002
UNSPSC 13.1	23241616

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

