



Données techniques

1R40X45X34

Bagues intérieures

Roulement à aiguilles, bague intérieure

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure	34 mm
F - Cote sous Rouleaux	45 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,3 mm
Trou de graissage sur bague intérieure	Non/No
t - Longueur chanfrein BI	2 mm
Classe de précision	P0
Masse	0,088 kg

DIMENSIONS D'INSTALLATION

da min - Diamètre mini épaulement BI	42 mm
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement	0,3 mm