



Affleureuse de paume compacte 900 W 8 mm

D26200-QS

Affleureuse de paume compacte 900 W 8 mm – guide parallèle, kit d'aspiration, pince de 6–8 mm, clé de 17 mm (également disponible en adaptation : base de défonceuse, rail de guidage, douille de copiage)



Incidence K 1 (Bruit)	3 dB(A)
Pression sonore	77 dB(A)
Incidence K 1 (Vibration)	2.7 m/s ²
Puissance absorbée	900 W
Source d'énergie	Filaire
Vitesse à vide	16000–27000 Rpm