

S.H - Douilles, 6 pans métriques, 1/2"

Description

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous
- Présentation : chromée brillante

Normes & certifications : DIN 3124, ISO 1711-1, ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, NF ISO 2725-1

Période de garantie : Garantie à vie de l'outil (échange)

Références disponibles

S.8H	[S.8H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 8 mm
S.9H	[S.9H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 9 mm
S.10H	[S.10H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 10 mm
S.10HPB	[S.10HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 10 mm
S.11H	[S.11H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 11 mm
S.11HPB	[S.11HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 11 mm
S.12H	[S.12H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 12 mm
S.12HPB	[S.12HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 12 mm
S.13H	[S.13H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 13 mm
S.13HPB	[S.13HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 13 mm
S.14H	[S.14H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 14 mm
S.14HPB	[S.14HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 14 mm
S.15H	[S.15H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 15 mm
S.15HPB	[S.15HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 15 mm
S.16H	[S.16H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 16 mm
S.16HPB	[S.16HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 16 mm
S.17H	[S.17H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 17 mm
S.17HPB	[S.17HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 17 mm
S.18H	[S.18H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 18 mm
S.18HPB	[S.18HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 18 mm
S.19H	[S.19H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 19 mm

S.8H	[S.8H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 8 mm
S.19HPB	[S.19HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 19 mm
S.20H	[S.20H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 20 mm
S.21H	[S.21H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 21 mm
S.22H	[S.22H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 22 mm
S.22HPB	[S.22HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 22 mm
S.23H	[S.23H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 23 mm
S.23HPB	[S.23HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 23 mm
S.24H	[S.24H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 24 mm
S.24HPB	[S.24HPB] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 24 mm
S.25H	[S.25H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 25 mm
S.26H	[S.26H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 26 mm
S.27H	[S.27H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 27 mm
S.28H	[S.28H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 28 mm
S.29H	[S.29H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 29 mm
S.30H	[S.30H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 30 mm
S.31H	[S.31H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 31 mm
S.32H	[S.32H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 32 mm
S.34H	[S.34H] Douilles, 6 pans métriques, 1/2", 34 mm