

Datasheet

1/4 in Hex Adjustable, Quick Torque Driver, 20 to 120Ncm

RS 库存号 [469-6475](#)



说明:

Ergo 快调式螺丝刀

- 传统“快调式”扭矩限制螺丝刀的新款升级型号。
- 1/4 in. 内六角主轴适合螺丝刀刀头
- ISO 刻度版本
- 该机制在达到设定的扭矩时会发出信号
- 双向操作，具有一致的重复精确度
- 专门设计的橡胶把手
- 精密径向滚珠离合器和凸轮设计提供自动复位功能
正向锁定系统可防止意外调整
- 千分尺调整，便于进行轻松、准确的设置；QSN 40 和 120 的增量为 1Ncm，
QSN 600 的增量为 100Ncm
- QSN 600 配有可拆卸 T 形杆，可提供额外杠杆力
精度：读数的 $\pm 6\%$

RS 专业认证产品为您提供所有产品类型的专业质量部件。我们的产品系列经工程师测试认证，品质媲美领先品牌，但又无需支付高昂价格。

注意:

这些螺丝刀必须使用合适的扭矩分析器进行预设置。有关详细信息，请参阅分析器系列。



安全和维护：

- 仅可用作扭矩螺丝刀
- 请勿用作锤子、凿子或撬杆
- 必须通过手柄握持工具
- 为增大杠杆比率，请使用随附的 T 形杆（仅限 QSN 600/900 和 QSA 50/80）
- 务必确保螺丝刀与紧固件正确对齐
- 应定期校准和检查扭矩工具，以确保功能正常
- 使用前，确保工具干净且无油、油脂和水
- 切勿浸入清洁液或石油中。