

KERN FKT30K0.5L

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Sistema di misurazione

Divisione [d]:	500 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h
Linearit�:	1 g
Peso di calibrazione consigliato:	20 kg (E2); 10 kg (E2)
Portata [Max]:	30 kg
Possibilit� di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Range della tara:	30 kg
Riproducibilit�:	500 mg
Risoluzione:	60000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione:	3 s
Unit� di misura:	* ct dwt g kg lb mo oz t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw)

Display

Altezza cifre di display:	1,800 cm
Altezza cifre di display:	4 mm

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	500 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	5 g
Risoluzione conteggio:	60000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Funzione di conversione:	si
Funzione di dosaggio:	si
Funzione di memoria somma:	si
Funzione PRE-TARE:	si
Funzione SLEEP:	si
Funzione standby:	si
Funzioni statistiche:	si
Indicatore ora:	si
Pesata con approssimazione:	si
Pesata sottobilancia:	Gancio
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si
Visualizzazione capacit�:	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 �C
Temperatura d'impiego massima:	40 �C
Umidit� dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional - intern
Autonomia:	20 h
Autonomia:	10 h
Autonomia:	20 h
n/a:	CH EURO

n/a:	Alimentatore esterno
------	----------------------

Alimentazione

Tempo di carica:	10 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V

Servizi

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificato DAkkS: 963-128

Categoria

Categoria:	Balance
Product Group:	Bilancia da tavolo

KERN FKT30K0.5L



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxAl): 470 x 470 x 190 mm

Peso lordo: 7,600 kg

Peso netto: 6,500 kg

Spedizione: 24 h

Tipo della spedizione: Corriere

Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxAl): 350 x 390 x 120 mm

Livella: si

Materiale della piatto di pesata: acciaio inox

Piedini girevole: si

Superficie di pesata (LxP): 340 x 240 mm