

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Produktserie	Preventa XY2
Produkt oder Komponententyp	Einfacher Seilzugschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	XY2CD
Gehäusefarbe	Blau
Überspannungskategorie	Klasse I entspricht EN/IEC 61140 Klasse I entspricht NF C 20-030

Zusatzmerkmale

Maxim. Länge des Auslösekabels	6 m
Gehäusematerial	Zamak
Kopfmateriale	Kunststoff
Nennhilfsspannung [UH,nom]	240 V
Aufbau und Typ des Anschlusses	1Ö+1S
Betrieb der Kontakte	Mit Sprungfunktion
Betätigungskraft	237 daN operating head 36 daN operating ring
Kabeleinführungsnummer	3 3 Kabeleinführungen für Pg 13,5 Kabelverschraubung für PG13,5
Mechanische Lebensdauer	1500000 Zyklen
Nennbetriebsstrom Ie	3 A bei 240 V AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A 0,27 A bei 250 V DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [Ithe]	10 A
Nennisolationsspannung Ui	300 V (Verschmutzungsgrad: entspricht UL 508) 300 V (Verschmutzungsgrad: entspricht CSA C22.2 No 14) 400 V (Verschmutzungsgrad: 3) entspricht EN/IEC 60947-1

Montage

Produktzertifizierungen	CCC CE
-------------------------	-----------

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20-70 °C
Schutzart (IP)	IP66 für entspricht IEC 60529

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich