

## 貫通モジュール - UM 45-D25SUB/B/ZFKDS - 2293682

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)




VARIOFACEモジュール、スプリング接続、D-SUBコネクタ付き、NS 35/7,5に取付け、25ピン

### 特長

- ✓ 9~50極
- ✓ スプリング式
- ✓ IEC 60807-2準拠
- ✓ 1:1接続



### 基本情報

梱包	1 pc
GTIN	 4 017918 120580
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	120.7 g
関税	85369010
生産国	ドイツ

### 技術データ

#### 寸法

幅	90 mm
高さ	45 mm
奥行き	50 mm

#### 環境条件

使用周囲温度	-20 °C ... 50 °C
周囲温度 ( 保管時/運搬時 )	-20 °C ... 70 °C

#### その他

最大許容動作電圧	125 V AC/DC
最大許容電流 ( 分岐あたり )	2.5 A

## 貫通モジュール - UM 45-D25SUB/B/ZFKDS - 2293682

### 技術データ

#### その他

	1.5 A (全分岐均一負荷)
極数	25
状態表示	なし
取付け位置	任意
保護等級	IP20
標準/規則	IEC 60664
	DIN EN 50178
	IEC 62103
定格絶縁電圧	125 V
定格サージ電圧	1.2 kV (機能絶縁)
汚染度	2
サージ電圧カテゴリ	II

### 分類

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

### 認証

#### 認証

## 貫通モジュール - UM 45-D25SUB/B/ZFKDS - 2293682

### 認証

認証

EAC

---

防爆認証

---

提出した認証

---

### 認証の詳細

EAC
-----

### アクセサリ

アクセサリ

システムケーブル

ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2302120



シールド丸ケーブルセット、25ピンのD-SUBメスおよびオスコネクタ付き、ケーブル長 : 0.5 m

---

ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2302133



シールド丸ケーブルセット、25ピンのD-SUBメスおよびオスコネクタ付き、ケーブル長 : 1 m

---

ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2302146



シールド丸ケーブルセット、25ピンのD-SUBメスおよびオスコネクタ付き、ケーブル長 : 1.5 m

---

## 貫通モジュール - UM 45-D25SUB/B/ZFKDS - 2293682

### アクセサリ

ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302159



シールド丸ケーブルセット、25ピンのD-SUBメスおよびオスコネクタ付き、ケーブル長：2 m

---

ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302162



シールド丸ケーブルセット、25ピンのD-SUBメスおよびオスコネクタ付き、ケーブル長：3 m

---

ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302175



シールド丸ケーブルセット、25ピンのD-SUBメスおよびオスコネクタ付き、ケーブル長：4 m

---

ケーブル - CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302188



シールド丸ケーブルセット、25ピンのD-SUBメスおよびオスコネクタ付き、ケーブル長：6 m

---

ケーブル - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



シールド丸ケーブル、D-SUBオスコネクタx 1およびD-SUBメスコネクタx 1をアセンブリ、長さ指定可

---

## 貫通モジュール - UM 45-D25SUB/B/ZFKDS - 2293682

### アクセサリ

ケーブル - CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - 2302434



シールド丸ケーブル、D-SUBオスコネクタx2をアセンブリ、長さ指定可

ケーブル - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926506



シールドケーブル、25ピンD-SUBコネクタ付き、片側フリー。各電線に1~25のマーキングおよび棒端子付き。ケーブル先端まで編み込みシールド。ケーブル長：0.5 m

ケーブル - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926519



シールドケーブル、25ピンD-SUBコネクタ付き、片側フリー。各電線に1~25のマーキングおよび棒端子付き。ケーブル先端まで編み込みシールド。ケーブル長：1 m

ケーブル - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926522



シールドケーブル、25ピンD-SUBコネクタ付き、片側フリー。各電線に1~25のマーキングおよび棒端子付き。ケーブル先端まで編み込みシールド。ケーブル長：1.5 m

ケーブル - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926535



シールドケーブル、25ピンD-SUBコネクタ付き、片側フリー。各電線に1~25のマーキングおよび棒端子付き。ケーブル先端まで編み込みシールド。ケーブル長：2 m

## 貫通モジュール - UM 45-D25SUB/B/ZFKDS - 2293682

### アクセサリ

ケーブル - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926548



シールドケーブル、25ピンD-SUBコネクタ付き、片側フリー。各電線に1～25のマーキングおよび棒端子付き。ケーブル先端まで編み込みシールド。ケーブル長：3 m

ケーブル - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926551



シールドケーブル、25ピンD-SUBコネクタ付き、片側フリー。各電線に1～25のマーキングおよび棒端子付き。ケーブル先端まで編み込みシールド。ケーブル長：4 m

ケーブル - CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926564



シールドケーブル、25ピンD-SUBコネクタ付き、片側フリー。各電線に1～25のマーキングおよび棒端子付き。ケーブル先端まで編み込みシールド。ケーブル長：6 m

ケーブル - CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900911



シールドケーブル、25ピンD-SUBコネクタ付き、片側フリー。各電線に1～25のマーキングおよび棒端子付き。ケーブル先端まで編み込みシールド。ケーブル長：指定可。

### ドライバ工具

ドライバ - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504



操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ：0.4 x 2.5 x 75 mm、すべり止めグリップ付き

### 図面

## 貫通モジュール - UM 45-D25SUB/B/ZFKDS - 2293682

回路図

