

MERKMALE

-
-
-
-
-

Messleitungs- Messleitungssatz RS Pro Multimeter, CAT III 1000 V

RS Best.-Nr. 731-5273



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Praktische RS PRO RS Pro Kabelsätze werden in einer Durable Grey Tasche mit attraktiven gelben Rohren geliefert. Der Standardsatz (731-5277) verfügt über eine Vielzahl von Zubehör für Messungen in den meisten Situationen. Der abgesicherte Satz (731-5273) verfügt über zusätzliche abgesicherte Prüfspitzen, die den Anforderungen der GS38-Sicherheitsrichtlinie für den Einsatz in Starkstromkreisen bei Spannungsmessungen entsprechen. Beide Sätze erfüllen die Sicherheitsnorm IEC1010-1 CAT III 600 V.

Dünnes, fein isoliertes Prodset [262-7770](#) Für den Einsatz mit abgesicherte Prüfspitzen und Multimeter-Messleitungssätzen
 Leuchtensondensatz mit Blende [262-7786](#) Für den Einsatz mit abgesicherte Prüfspitzen und Multimeter-Messleitungssätzen

Allgemeine

Kabeltyp	Messleitungssatz
Steckverbindertyp	Krokodilklemme, rechtwinkliger Stecker
Abgesichert	Ja
Anwendung	Prüfung und Messung, Prüfspannung, Strom, Kapazität und andere Prüfarten

Elektrische

Sicherheitskategorie Spannung	600V
Sicherheitskategorie	CAT III 600 V
Sicherheitskategorie-Stufe	CAT

Mechanische

Kabellänge	1.2m
-------------------	------

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-20°C
Maximale Betriebstemperatur	+70°C

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	2011/65/EU und 2015/863
Normen erfüllt	EC 1010 CAT III 600 V; GS38

