

## TCG GR400

- Référence : TCG GR400
- Définition : Pistolet à graisse
- Chargement : Cartouche, sachet, vrac
- Distribution : Continu / coup par coup
- Capacité : 400 cc
- Consommation air : 120 l/min. (à vide)
- Filetage entrée : 1/4" BSPF
- Diamètre inter tuyau entrée : 10 mm (3/8")
- Pression service maxi : 6,9 bar
- Niveau sonore : 0 dBa
- Longueur : 420 mm
- Poids : 1,7 kg
- Matériau : Reservoir acier
- Poignée : Composite
- Buse : Acier traité



### Applications

