



### Hauptmerkmale

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Baureihe                         | Odace                              |
| Produkt- oder Komponententyp     | Thermostat                         |
| Gerätedarstellung                | Mechanismus mit Befestigungsrahmen |
| Kompatibilität des Konzentrators | Wiser hub Generation 2             |
| Name der mobilen App             | Wiser Home                         |
| Produktspezifische Anwendung     | Heizung und Kühlung                |

### Zusatzmerkmale

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Gehäusevariante                  | Einbau          |
| Typ der Technologie              | Elektronisch    |
| Befestigungsmodus                | Durch Schrauben |
| Farbton                          | Aluminium       |
| Lastabschaltstrom                | 2 A ohmsch      |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz  |
| Anzahl der Klemmen               | Schraubklemmen  |
| Material                         | Thermoplastisch |
| Höhe                             | 74 mm           |
| Breite                           | 74 mm           |
| Tiefe                            | 46 mm           |
| Produktgewicht                   | 109 g           |

### Montage

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Normen         | EN 60730-1<br>EN 60730-2-9<br>EN 300328<br>EN 50566 |
| Schutzart (IP) | IP30                                                |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| REACH free of SVHC                  | Ja                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Toxic heavy metal free              | Ja                                          |
| Mercury free                        | Ja                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| RoHS exemption information          | <a href="#">Ja</a>                          |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>         |

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.