

MERKMALE

- Glasklare Transparenz
- Ausgezeichnete Abrieb- und Korrosionseigenschaften
- Gute Flexibilität
- Ungiftige, geruchlose PVC-Formulierung, die die Schnur von Trinkwasser reduziert
- EG-konform für Lebensmittelanwendungen
- Geeignet für den Einsatz mit Alkohol, Benzin, Ölen, Fetten und Lösungsmitteln
- Sehr beständig gegen eine Vielzahl von Säuren und Laugen

Flexibler PVC-Schlauch von RS Pro, transparent, 6 mm Außendurchmesser, 25 m lang, 54 mm Biegeradius, Anwendungen, verschiedene Anwendungen

RS Best.-Nr. 914-5515



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Transparenter PVC-Schlauch von RS Pro, geeignet für Niederdruck-Lebensmittel und industrielle Anwendungen. Dieser Schlauch besteht aus hochwertigen, ungiftigen Materialien für ausgezeichnete Klarheit, Flexibilität und Langlebigkeit über einen großen Temperaturbereich.

Allgemeine

Material	PVC
Farbe	Transparent
Verstärkt	Nein
Nenngröße	5 mm x 8 mm
Materialhärte	BSS45 FDA-Zulassung
Entflammbarkeit	Selbstverlöschend
Anwendung	Allgemeine industrielle Anwendungen; Wissenschaft; Pharma; Medizin

Mechanische

Innendurchmesser	3mm
Außendurchmesser	6mm
Länge	25m
Biegeradius	54mm
Gewicht pro Meter	0.030kg
Coil	1.91kg

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-15°C
Maximale Betriebstemperatur	+60°C

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-konform
-----------------------------------	--------------

