



DCG404N-XJ

18 Volt Akku-Kompakt-Winkelschleifer

- Innovative Kompakt-Serie – maximale Power bei herausragender Kompaktheit, Ergonomie und Funktionalität
- Paddelschalter – für erhöhte Arbeitssicherheit
- Perform & Protect: Elektronische Bremse und Kupplung – stoppt das Werkzeug schnell und schützt Anwender und Maschine beim Blockieren
- Kompaktes Getriebegehäuse mit großer Schnitttiefe aus Druckguss, robust und langlebig
- 28% kompakter im Vergleich zum Akku-Winkelschleifer DCG408
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
- Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff für sicheren Halt und zwei flexibel wählbaren Befestigungsoptionen
- Mesh-Schutzgitter – schützt Motor und Elektronik zuverlässig vor Schmutz und Fremdkörpern
- Optimierte für POWERSTACK™ Akkus – maximale Leistung, kompakte Größe und lange Laufzeit; kompatibel mit allen DEWALT 18 Volt XR-Akkus und DEWALT XR Flexvolt-Akkus

Serienmäßiger Lieferumfang

- vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff
- Schutzhaube zum Trennen und Schleifen
- Schnellspannmutter

Technische Daten

Akku-Technologie	18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	11.000
Max. Scheibendurchmesser (mm)	125
Antriebsspindel	M14
Schalterart	Paddelschalter
Gewicht (ohne Akku, in kg)	1,56
Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen (m/s ²)	8,9
Unsicherheitsfaktor K1 (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel (dB(A))	86
Schallleistung (dB(A))	94
Unsicherheitsfaktor (dB(A))	3
EAN-code	5035048834510