



PRODUCT-DETAILS

E1.2C 630 Ekip Touch LSI 3p WMP

E1.2C 630 Ekip Touch LSI 3p WMP



概要信息	
产品型号	E1.2C 630 Ekip Touch LSI 3p WMP
产品ID	1SDA072065R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644759155
目录说明	E1.2C 630 Ekip Touch LSI 3p WMP
详细描述	MOVING PART FOR C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2C 630 THREE-POLE WITH SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 630 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1900 9AKK108468A3028

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	291a6af4-35e8-45d5-9906-32ab09e5c045 Italy (IT)
简化的SCIP	3bd70d04-0844-4823-841c-43bcc3b967b4 Sweden (SE) 712698d8-01bf-431e-af4f-964bedf2aea4 Sweden (SE) 7c0dd015-a0af-4801-b742-9de0f6bb6ecc France (FR) 4b1ac311-fe6c-46fb-b2ba-c4e0ef3ccb2f Poland (PL) 3c35c441-af83-4904-992f-5d8353f06ca1 Germany (DE) 86e61ce5-f224-40e8-89e5-9139c9d1c4d2 Bulgaria (BG) 6ff91b68-52a8-4014-b931-9f050283c128 Czech Republic (CZ) 7cc4a35c-eeb3-4b9b-bb74-63de0bd65aec Hungary (HU) 6a185fa5-5557-477a-9c72-05d496e39e9e Poland (PL) 2a37d634-4055-4bbc-9ab9-37c5cff8d47f Estonia (EE) 06bf763e-0579-4b8b-b210-2018ce576af5 Greece (GR) cd5d6aaa-14a0-47ac-a562-df3f5e363e28 France (FR) 8882fca3-271a-4bdc-ac85-618c544385d5 Hungary (HU) f034028f-f8a2-401c-ad20-41cd1ee343d1 Netherlands (NL) 8c60f895-6f76-45cc-aff0-dfa8ca4aa357 Spain (ES) 2a37d634-4055-4bbc-9ab9-37c5cff8d47f Estonia (EE) 39473d5d-f308-4db8-a036-9de960282a40 Portugal (PT) 9a9ed417-58d4-4d75-9898-bc90fef97449 Belgium (BE) 953933df-65d7-4708-970b-94702eddde54 Germany (DE) cd5d6aaa-14a0-47ac-a562-df3f5e363e28 France (FR) 8882fca3-271a-4bdc-ac85-618c544385d5 Hungary (HU) 8c60f895-6f76-45cc-aff0-dfa8ca4aa357 Spain (ES) 10435505-d593-496d-9c30-5c323f731e20 Germany (DE) 3bd70d04-0844-4823-841c-43bcc3b967b4 Sweden (SE) b779b547-572d-4f8c-acd7-bc3392ecbcce Finland (FI) 9a9ed417-58d4-4d75-9898-bc90fef97449 Belgium (BE) 031ee7dc-826a-4c03-86c5-f160a0ae8b22 Belgium (BE) 15674e08-8cd8-4a0c-b083-eb0a96b18bfb Norway (NO) 86e61ce5-f224-40e8-89e5-9139c9d1c4d2 Bulgaria (BG) 8bccb183-89cb-454a-8a95-52474c00d174 Denmark (DK) cba0b4f8-41a4-4565-994f-2d52a682c88d Germany (DE) 4b1ac311-fe6c-46fb-b2ba-c4e0ef3ccb2f Poland (PL) 06bf763e-0579-4b8b-b210-2018ce576af5 Greece (GR) 8bccb183-89cb-454a-8a95-52474c00d174 Denmark (DK) f12252bc-7a24-4174-846a-ee02458c1139 Poland (PL) cba0b4f8-41a4-4565-994f-2d52a682c88d Germany (DE) 15b69c15-83ca-4362-ae3-99ee874f675d Germany (DE) 031ee7dc-826a-4c03-86c5-f160a0ae8b22 Belgium (BE) 19f55472-9376-4612-8a62-418e78c849ef Croatia (HR) 15674e08-8cd8-4a0c-b083-eb0a96b18bfb Norway (NO) 15b69c15-83ca-4362-ae3-99ee874f675d Germany (DE) 10435505-d593-496d-9c30-5c323f731e20 Germany (DE) 7c0dd015-a0af-4801-b742-9de0f6bb6ecc France (FR) 39473d5d-f308-4db8-a036-9de960282a40 Portugal (PT) b779b547-572d-4f8c-acd7-bc3392ecbcce Finland (FI) 6ff91b68-52a8-4014-b931-9f050283c128 Czech Republic (CZ) 953933df-65d7-4708-970b-94702eddde54 Germany (DE) 3c35c441-af83-4904-992f-5d8353f06ca1 Germany (DE) 7cc4a35c-eeb3-4b9b-bb74-63de0bd65aec Hungary (HU) 19f55472-9376-4612-8a62-418e78c849ef Croatia (HR) 712698d8-01bf-431e-af4f-964bedf2aea4 Sweden (SE) f12252bc-7a24-4174-846a-ee02458c1139 Poland (PL) f034028f-f8a2-401c-ad20-41cd1ee343d1 Netherlands (NL) 6a185fa5-5557-477a-9c72-05d496e39e9e Poland (PL)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息	
当地订购代码_USCON	Z1CNEEAE000A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644759155
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸	
产品净宽	278 mm
产品净高	363.5 mm
产品净深	271 mm
产品净重	18 kg

包装信息	
1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	270 mm
1级包装高度	350 mm
1级包装长度	330 mm
1级包装 总重	20 kg
1级包装 EAN	8015644759155

其他信息	
产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0024

技术参数	
电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 8000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	20000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	62 W
额定电流 (I _n)	630 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 50 kA (230 V AC) 50 kA (380 V AC) 50 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 42 kA (660 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA

额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 42 kA for 3 s 24 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 42 kA (525 V AC) 42 kA (690 V AC) 42 kA
额定持续电流 (I _u)	630 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip Touch LSI
脱扣器类型	EL
短路性能等级	C
标准	IEC
壳架等级	E1.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V

认证及声明（文件编码）

ATEX认证	No certification needed
CSA 认证	No certification needed
CSA 认证（本安）	No certification needed
数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
符合性声明 - CE	9AKK106713A5546
UL认证	No certification needed
VDE认证	No certification needed
机械制图	1SDH000999R0103
接线图	1SDM000091R0001
说明书和手册	1SDH000999R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

