



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	AG
Destination du produit	Soupapes de zone
Commande	Tournant
Type de commande	Remise à zéro automatique
Fonction interrupteur	Non
[Us] tension d'alimentation	230 V CA
Puissance nominale du transformateur en VA	7,5 VA
Puissance consommée en W	6,5 W
Puissance consommée en VA	7,5 VA CA
Retour perte de puissance	Rappel à ressort
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Indicateur de position	Tige de poussée verte avec marqueurs de couleur
Longueur de fil	1 m
Fils et connexions	Appareil
Temps de retour du ressort	9 S
Degré de protection IP	IP53
Matière	Aluminium: enveloppe
Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	5...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...71 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,2 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,4 Cm
Longueur de l'emballage 1	7,4 Cm
Poids de l'emballage 1	500 G

Durabilité de l'offre

Règlementation REACh	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions <input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	<input checked="" type="checkbox"/> Informations De Fin De Vie
Reprise	No
Teneur en métaux recyclés	0
Global warming ; Total life cycle	96 kg CO2 eq.
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	96