

シングルモニター・ディスプレイアーム＋ノートパソコンアームスタンド 多関節アーム ワンタッチ高さ調整機能

Product ID: ARMUNONB



ノートパソコン スタンド付きシングルモニター アーム。ノートパソコンのスクリーンをセカンダリディスプレイとして使用し、大きなコストをかけずに便利なデュアルモニターワークスペースを設定します。ノートパソコンをデスクから持ち上げるスタンドが付いており、外付けディスプレイとシームレスに配置することができます。

ノートパソコンをセカンダリディスプレイとして使用するデュアルモニター設定

ノートパソコンの高さを調節できるトレイで、外付けモニターと並べてスクリーン2面を配置できるため、2台目の外付けモニターを購入しなくても、デュアルモニター設定が可能になります。ノートパソコンの搭載スクリーンを活用して作業効率のアップにつなげることができます。

2面モニターがあると、スクリーンスペースが増えマルチタスクが容易になり、作業効率が向上します。参照資料を1台のモニターに表示し、別の1台で作業をするなど、文書を頻繁に切り替える手間がなく、仕事のはかどります。このLCDアームは、縦横の回転に対応しており、スクロールせずに長いページや大きなコードブロックを表示することができます。



人間工学(エルゴノミクス)に基づいたデュアルディスプレイ環境

このモニターアームは、複数軸によるフル稼働域に対応しており、モニター/ノートパソコンの距離、チルト、回転を変更して視野角度の調整が可能です。また、高さ調節はスプリング式を採用しており、操作が簡単です。個人のニーズに合わせて調整可能な、疲れにくい作業環境の設定に役立ちます。

デスクスペースの有効活用

柔軟性に優れたこのモニターアームは、ノートパソコンとモニターをデスクから持ち上げ、デスク上にハードウェアを置いたり、書類を広げたりできるスペースを作ります。

このモニターアームを使用すると、少ないスペースに必要な機器をすべて設置できるので、間仕切りデスクなど小さな作業環境に適しています。

また、モニターアームとノートパソコン、ドッキングステーション、キーボードとマウスを組み合わせると快適なオフィス向けホットデスクを設定したり、同じ設定を家庭でも適用することができます。外出が多いビジネストラベラーに最適なソリューションとなります。

このモニターアームは、15インチから27インチのディスプレイに対応し、最大荷重は8kgとなっています。ケーブル結束クリップがついており、デスクをすっきりと保ちます。ノートパソコンスタンドの耐荷重も8kgとなっており、こちらにも独自のケーブル結束クリップがついています。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応
- ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現
- ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整
- ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転

Features

- モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化
- ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合
- 簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保
- 15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)
- 8Kgまでのノートパソコンに対応

ハードウェア	Warranty	2 Years
	VESA取り付け穴パターン	75x75 mm 100x100 mm
	取り付けオプション	デスクランプ
	壁取り付け可能	なし
	多関節アーム	あり
	対応ディスプレイ数	1
	性能	Laptop Arm Extension
Minimum Display Size		15in
スイベル / ピボット		ディスプレイ180°回転
チルト		-90° / +85°
ディスプレイ回転		360°
ノートパソコントレイ チルト		90° tilt from horizontal to vertical
取付け面厚さ		90 mm
可搬重量		17.6 lb [8 kg]
最大ディスプレイサイズ		27in
最大延長時のアーム長さ		22 in [558.7 mm]
特記 / 必要条件	注意	ノートパソコン用トレイアームの最大延長距離は、ポールからトレイ中央までの値です。
物理的特徴	エンクロージャタイプ	アルミ
	ノートパソコントレイ 幅	12.6 in [320 mm]
	ノートパソコントレイ 高さ	9.4 in [240 mm]
	色	ブラック
	製品幅	11.8 in [300 mm]
	製品重量	6.1 lb [2.8 kg]
	製品高さ	7.9 in [200 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	13.3 lb [6 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - スイベル アーム 1 - 延長アーム 1 - ノートパソコントレイ 1 - スプリング式アーム 1 - ポールとクランプ

- 4 - M4x12 ネジ
- 4 - M4x30 ネジ
- 4 - M5x12ネジ
- 1 - M6x25ネジ
- 4 - M5ナット
- 1 - M3 六角棒レンチ
- 1 - M5 六角レンチ
- 4 - スペーサー
- 1 - 高さ調節リング
- 1 - ケーブル結束クリップ(ポール)
- 2 - ケーブル結束クリップ(ノートパソコンアーム)
- 4 - ゴムパッド
- 1 - プラスチック キャップ
- 1 - 取扱説明書

Product appearance and specifications are subject to change without notice.