M12 PCSS-202C
TAGLIATUBI PER ACCIAIO INOX M12™ RAPTOR

- Il Tagliatubi M12™ RAPTOR è in grado di tagliare tubi installati in acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame
- Motore ad alte prestazioni da 380 giri/min, per tagliare tubi di acciaio INOX da 28 mm in meno di 20 secondi
- In grado di effettuare fino a 90 tagli su acciaio INOX da 15 mm con una singola carica di batteria (M12™ 2.0 Ah)
- Meccanismo di taglio autobloccante, per applicazioni con soli 40 mm di spazio libero su tubi installati
- Ganasce a regolazione automatica per adattarsi automaticamente alle dimensioni del tubo
- In grado di tagliare acciaio INOX, acciaio al carbonio e rame nei diametri 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm, spessore max 1,5 mm
- Testa sigillata in metallo e sistema di drenaggio, per massima resistenza all'acqua
- Finestra di visualizzazione del taglio, per applicazioni precise
- Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Il motore spazzolato a 4 poli, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono massime prestazioni
- Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	380
Diametro tubo (mm)	12, 15, 18, 22, 28
Spazio minimo per taglio tubo (mm)	40
Lunghezza (mm)	362
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933479242