

# Destructeurs de documents pour bureaux individuels

## Destructeur Powershred® 15C coupe croisée (P-4) – Verrouillage de sécurité

Bureaux individuels & télétravail (1 utilisateur)

### Spécificités :

- Détruit 15 feuilles par passage en particules croisées de 4 x 40 mm (Niveau de sécurité P-4) - environ 400 particules par feuille A4
- Corbeille extractible de 19 litres - environ 280 feuilles
- Le verrouillage de sécurité désactive automatiquement le destructeur et empêche toute activation accidentelle
- Détruit sans interruption pendant 10 minutes suivi d'une période de refroidissement de 30 minutes
- Détruit aussi les agrafes, les trombones et les cartes de crédit
- Garantie machine de 2 ans et 5 ans pour les cylindres de coupe



### Caractéristiques :

Capacité de passage	15
Capacité du bac	19 L (corbeille extractible - 275 feuilles)
Type de coupe	Croisée (4 x 40 mm)
Niveau de sécurité	P-4 (390 particules par feuille A4)
Type d'alimentation	Manuel
Cycle de fonctionnement	10 minutes
Largeur d'entrée	224 mm
Détruit aussi	
Couleur	Blanc - Gris
Dimensions du produit (H x L x P)	47.00 x 34.10 x 24.60
Poids du produit	6,6 kg
Dimensions de l'emballage de vente au détail	43.00 x 37.20 x 28.00
Poids de l'emballage de vente au détail	7,6 kg
Dimensions du carton de regroupement (H x L x P)	45.50 x 39.00 x 29.50
Poids du carton de regroupement	8,3 kg
Quantité par carton de regroupement	1
Pays d'origine	Vietnam
Garantie	Machine : 2 ans / Cylindres de coupe : 5 ans



### Recommandations

Code (EU)	100017466	UPC: 043859797141	SCS: 10043859797148
Code (UK)	100017467	UPC: 043859797165	SCS: 10043859797162

Huile 355ml	3608601
Huile 120ml	3608501
Feuilles de lubrification	4025601