

ALPHA

8370BOG100P62

EAN 4031582491227



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Roulette pivotante, Fixation à platine. chape en acier inoxydable Roue en résine phénolique résistante à la haute température, auto-lubrifiante.



L'image peut différer du produit original

Données techniques

Diamètre de roue	100 mm
Largeur de roue	35 mm
Dimension de platine	105 x 85 mm
Distance entre axe	80/77 x 60 mm
Diamètre des trous	9 mm
Déport	35 mm
Diamètre d'encombrement	170 mm
Hauteur	128 mm
Résistance à la température	-40 / +280 °C
Norme	EN_12532
Rayon d'encombrement	85 mm
Dureté du bandage	Shore D 90
Capacité de charge dynamique	125 kg
Capacité de charge statique	250 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ● ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●